


Mostek CPCI, 32-bitowy, 33 MHz

NUMER KATALOGOWY

23006-920



Bardzo kompaktowy i niski kształt mostka, bez zakłóceń z tylnymi deskami przejściowymi

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Most jest przeznaczony dla podstawowych płyt montażowych z prawym gniazdem systemowym; most dla gniazda systemowego dostępny na żądanie

33 MHz.

Mostek zamontowany z tyłu płyty montażowej, co nie powoduje utraty gniazd

Zgodnie z: PICMG 2.6 CompactPCI Bridging Specification, PCI 2.1 PCI Local Bus Specification, Rev. 2.1

ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: Płyta montażowa

Typ płyty montażowej: Mostek CompactPCI, 32-bitowy, 33 MHz

Szczelina systemowa: Prawy

Net Weight: 0.028kg

Liczba opakowań: 1

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE