

Płyta osłonowa EuropacPRO do szyny poziomej typu L, lekka, 84 HP, 235 mm

NUMER KATALOGOWY

24561-052



Mechaniczne pokrycie zainstalowanych komponentów. Płyta jest wkładana do rowka poziomych szyn typu L.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Mechaniczne pokrycie zainstalowanych komponentów

Nadaje się do „lekkich” i „elastycznych” podpór, do wkładania w rowek lekkich (typu L) poziomych szyn

Współczynnik perforacji ok. 60%

ATRYBUTY PRODUKTU

Szerokość stojaka: 84HP

Głębokość: 235mm

Liczba opakowań: 2

Materiał: Aluminium

Rodzina produktów: EuropacPRO

Typ produktu: Pokrywa

Typ: Perforowany

Współpracuje z: Stojaki podrzędne

Net Weight: 0.218kg

Jednostka opakowania: Para

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Inne wymiary na życzenie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE