


System CPCI z zasilaczem ATX, 7 U, 8 gniazdo

NUMER KATALOGOWY

24579-026



System CompactPCI 7 U z pionową obudową na osiem płyt 6 U, osiem płyt RTM i wbudowanym zasilaczem ATX.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Zgodnie z IEC 60297-3-101, 102, 103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; płyta montażowa zgodnie z PICMG 2.0 rev. 3.0

System z pionową klatką na karty. Format płyty przód: 6 U, głębokość 160 mm; tylne wejścia/wyjścia: 6 U, głębokość 80 mm

Płyta montażowa 8 gniazdo, 6 U, 64 bit; gniazdo systemowe po prawej stronie; można używać procesora o szerokości 8 HP

Rozpraszanie ciepła przez jednostkę wentylatora wymieniającego na gorąco, od dołu do góry

ZASILACZ ATX, 300 W.

ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: System

Liczba szczelin: 8

Typ: Montaż w stojaku 19"

Typ płyty montażowej: 6 U CompactPCI

Transfer danych: 64-bitowa magistrala PCI

Moc na szczelinę: 40W

Napięcie wejściowe AC: 100 – 240V

Kierunek przepływu powietrza: Od dołu do góry

Wysokość stojaka: 7U

Typ zasilacza: B) ATX PSU

Zasilacz w zestawie: Tak

Tylne We/Wy: Tak

Zgodność z: PICMG 2.0 R3.0

Głębokość: 275mm

Wysokość: 310.35mm

Net Weight: 13.75kg

Liczba opakowań: 1

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zmodyfikowane systemy dostępne na życzenie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE