


System CPCI do wtykowego zasilacza, poziomy, 3 U, 6 gniazda

NUMER KATALOGOWY

24579-080



System CompactPCI 3 U z poziomą obudową na sześć płyt 6 U, sześć płyt RTM i jeden zasilacz CompactPCI 3 U. Możliwość montażu maksymalnie trzech zasilaczy.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Zgodnie z IEC 60297-3-101, 102, 103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; płyta montażowa zgodnie z PICMG 2.0 rev. 3.0

System z poziomą klatką kart. Format płyty przód: 6 U, głębokość 160 mm; tylne wejścia/wyjścia: 6 U, głębokość 80 mm

Płyta montażowa (płyta montażowa sygnału i zasilania w jednym urządzeniu) 6 gniazdo, 6 U, 64 bit, lewe gniazdo systemowe, złącze zasilania (2 x P 47)

Rozpraszanie ciepła przez zespół wentylatora wymiennego podczas pracy (przepływ powietrza od lewej do prawej)

Przygotowany do montażu 19-calowego zasilacza CompactPCI (3 U, 8 HP)

ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: System

Liczba szczelin: 6

Typ: Montaż w stojaku 19"

Typ płyty montażowej: 6 U CompactPCI

Transfer danych: 64-bitowa magistrala PCI

Moc na szczelinę: 40W

Napięcie wejściowe AC: 100 – 240V

Kierunek przepływu powietrza: Od lewej do prawej

Wysokość stojaka: 3U

Typ zasilacza: (1) Podłączany zasilacz

Zasilacz w zestawie: Nie

Tylne We/Wy: Tak

Zgodność z: PICMG 2.0 R3.0

Głębokość: 275mm

Wysokość: 132.5mm

Szerokość: 449mm

Net Weight: 8.57kg

Liczba opakowań: 1

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zmodyfikowane systemy dostępne na życzenie.

Wersja 48 VDC na żądanie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE