

Miedzyskalowy elastyczny przewód cieplny (FHC), 20 mm

NUMER KATALOGOWY

24830-005



Blok przewodnika rozszerza się/kurczy pionowo, aby skompensować stos tolerancji i optymalizuje kontakt powierzchniowy i ciśnienie wzdłuż ścieżki termicznej; eliminuje potrzebę stosowania podkładki termicznej szczelinowej.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Zaprojektowany dla procesorów Intel, AMD, Via, Freescale, NVIDIA i Texas Instrument, które wykorzystują gniazdo BGA

Zapewnia wiodącą w branży wydajność chłodzenia przewodowego, poprawę o 10% w stosunku do obecnych metod chłodzenia przewodowego

Opatentowane rozwiązanie chłodzenia przewodowego dla elektroniki o małej obudowie

Przymocowana do płytki drukowanej taśmą klejącą przewodzącą ciepło

Blok przewodnika rozszerza się/kurczy pionowo, aby skompensować stos tolerancji i optymalizuje kontakt powierzchniowy i ciśnienie wzdłuż ścieżki termicznej; eliminuje potrzebę stosowania podkładki termicznej szczelinowej

Kompatybilny z obudowami Interscale C.

ATRYBUTY PRODUKTU

Typ produktu: Blok przewodzący

Rodzina produktów: Interscale

Typ: Przewód grzejny

Współpracuje z: Obudowy

Liczba opakowań: 1

Głębokość: 22mm

Szerokość: 22mm

Wykończenie: Anodyzowany; Cynkowane aluminium

Gross Weight: 0.074kg

Materiał: Aluminium; Stal

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE