



Szyna pozioma, przód, typ L-od, światło, bez wargi, 42 km

NUMER KATALOGOWY

34560-042



Combinations of horizontal rails and side panels

„+“ can be combined, „-“ combination not recommended

		Subrack 6 U	Subrack 12 U	Subrack 18 U	Subrack 24 U
Subrack 6 U	-	+	+	+	+
Subrack 12 U	+	+	+	+	+
Subrack 18 U	+	+	-	-	-
Subrack 24 U	+	+	-	-	-
Side panel	Light 1	Dark 2	Heavy 3	Edge 4	

Light 1, Dark 2, Heavy 3, Edge 4

Szyna pozioma bez wargi umożliwia zastosowanie takich ustawień, jak panel przedni 6 U dla podregułu, który jest podzielony na 2 x 3 U..

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Do montażu za panelem przednim o pełnej szerokości

< 28 HP, aby nie drukować

Bez wargi (L-od)

Wyłaczanie aluminium, anodowane wykończenie, przewodząca powierzchnia kontaktowa

ATRYBUTY PRODUKTU

Szerokość stojaka: 42HP

Liczba opakowań: 1

Wykończenie: Anodowany

Długość: 218.44mm

Materiał: Aluminium

Rodzina produktów: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO air; CompacPRO; PropacPRO

Typ produktu: Szyna pozioma

Typ: Lekkie, OD

Współpracuje z: Stojaki podrzędne; Obudowy

Net Weight: 0.067kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Proszę wziąć pod uwagę, że dostawy mogą być realizowane w podanych SPQ (SPQ, np. 5 sztuk, 10 sztuk, 50 sztuk, itp.). Różne ilości zamówienia (np. 2 sztuk) można zmienić na następną możliwą ilość dostawy = Standardowa ilość opakowania.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE