


Ostona tylna EuropacPRO do uszczelki EMC ze stali nierdzewnej, 3 U, 84 km

NUMER KATALOGOWY

34561-752



Tylna pokrywa jest używana jako ekranowana tylna granica i wymaga 60 mm przestrzeni. Dlatego też, jeśli używana jest tylna pokrywa, głębokość panelu bocznego musi być o 60 mm większa niż głębokość płyty. Kontakt między tylną pokrywą silnika a poziomymi szynami jest ustalany za pomocą listwy stykowej ze stali nierdzewnej do pokrywy. Dlatego nie jest konieczne dodatkowe uszczelnienie EMC. Tylna pokrywa nie może być używana jednocześnie z tylnym profilem narożnym.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Tylna pokrywa jest używana jako ekranowana tylna granica. Tylna pokrywa silnika wymaga 60 mm przestrzeni. Dlatego też, jeśli używana jest tylna pokrywa, głębokość panelu bocznego musi być o 60 mm większa niż głębokość płyty. Przykład: W przypadku płyty o głębokości 160 mm stosuje się panel boczny (z tylną pokrywą silnika) 235 mm (175 mm + 60 mm)

Kontakt między tylną pokrywą silnika a poziomymi szynami jest ustalany za pomocą listwy stykowej ze stali nierdzewnej do pokrywy. Dlatego nie jest konieczne dodatkowe uszczelnienie EMC

Tylna pokrywa nie może być używana jednocześnie z tylnym profilem narożnym

W przypadku ekranowania EMC należy zamówić oddzielnie uszczelkę EMC dla szyny poziomej.

ATRYBUTY PRODUKTU

Wysokość stojaka: 3U

Szerokość stojaka: 84HP

Liczba opakowań: 1

Wykończenie: Powierzchnia pasywowana

Materiał: Aluminium

Rodzina produktów: EuropacPRO

Typ produktu: Pokrywa

Typ: Tylna pokrywa

Współpracuje z: Stojaki podrzędne

Gross Weight: 0.339kg

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Wymagana ilość śrub na tylną pokrywę: 3 U subrack 10 śrub; 6 U subrack 16 śrub.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE