

Szyna pozioma, przód, typ R-LD, Wytrzymała, Długa krawędź , 40 km

NUMER KATALOGOWY

34566-340



Combinations of horizontal rails and side panels

	Light x 1	Flexibler 1	Heavy x 10	Rugged x 4
Heavy x 4	-	+	+	+
Heavy x 2	+	+	+	+
Light x 1	+	+	-	-
Horizontal rail	Light x 1	Flexibler 1	Heavy x 10	Rugged x 4

Legend: "+" can be combined, "-" combination not recommended

Wytrzymała szyna pozioma może wytrzymać wstrząsy i wibracje do 25 g. umożliwia stosowanie uchwytów IEEE.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Wzmocnione szyny poziome typu R-LD z mocowaniem 3-otworowym zwiększającym wytrzymałość

Do wkładania/ekstrakcji płyt CompactPCI lub VME64x

Z urządzeniami HP drukowanymi od 28 km do góry

Długość 20, 28, 40, 42, 63, 84 HP lub 1000 mm

Wytłaczanie aluminium, anodowane wykończenie, przewodząca powierzchnia kontaktowa, z oznaczeniami HP

ATRYBUTY PRODUKTU

Szerokość stojaka: 40HP

Liczba opakowań: 1

Wykończenie: Anodyzowany

Długość: 208.28mm

Materiał: Aluminium

Rodzina produktów: EuropacPRO

Typ produktu: Szyna pozioma

Typ: Wzmocnione, LD

Współpracuje z: Stojaki podrzędne

Gross Weight: 0.131kg

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE