



# Panel przedni 1U, mocowanie szyny poziomej



Panel przedniU umożliwia pokrycie sekcjiU w obudowie PropacPRO 4U, RatiopacPRO 5 U (3-1-1) i EuropacPRO 4 U. Panel zostanie zamontowany do gwintowanych wkładek szyn poziomych.

## CERTYFIKATY



## FUNKCJE

Mocowanie na szynach poziomych (górne, dolne)

## SPECYFIKACJE

<b>Materiał:</b>	Aluminium
<b>Wykończenie:</b>	Anodyzowany; Powierzchnia pasywowana
<b>Rodzina produktów:</b>	RatiopacPRO; PropacPRO; EuropacPRO
<b>Typ akcesorium:</b>	Panel przedni
<b>Typ produktu:</b>	Panel przedni

Table 1/2


Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Wysokość (H)	Szerokość stojaka	Szerokość (W)	Głębokość (D)	Liczba opakowań
20850-423	1U	39.5mm	28HP	141.9mm	2.5mm	1
20850-425	1U	39.5mm	63HP	319.7mm	2.5mm	1

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Wysokość (H)	Szerokość stojaka	Szerokość (W)	Głębokość (D)	Liczba opakowań
20850-426	1U	39.5mm	84HP	426.4mm	2.5mm	1
20850-424	1U	39.5mm	42HP	213mm	2.5mm	1

Table 2/2

Numer katalogowy	Wykończenie z przodu	Wykończenie z tyłu	Obrabiane krawędzie
20850-423	Anodyzowany	Przewodzące	Nie
20850-425	Anodyzowany	Przewodzące	Nie
20850-426	Anodyzowany	Przewodzące	Nie
20850-424	Anodyzowany	Przewodzące	Nie

## SCHEMATY



## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Marki w naszej ofercie:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**