

Obudowa Inpac 19"



Podwozie nVent SCHROFF Inpac zapewnia ochronę elektroniki dla 19" i pojedynczych zespołów elektronicznych, a także może być używane do zastosowań stacjonarnych.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Opcjonalny zestaw uziemienia/uziemienia

Wykończenie proszkowe RAL 7030

Do montażu z 19-calowymi komponentami lub pojedynczo z płytami montażowymi

Trzy rzędy otworów wentylacyjnych w podstawie na wlot powietrza

Aluminiowa konstrukcja z odlewanymi ramami przednimi i tylnymi

IP 20, zgodnie z IEC 60529

Wymiary zewnętrzne zgodne z normą IEC 60297-3-101

Złącza uziemienia/uziemienia do: DIN EN/VDE 0160, DIN EN-1/VDE 0805, DIN EN 61010-1/VDE 0411 CZĘŚĆ 50178, DIN EN 61010-1A2/VDE 0411 CZĘŚĆ 62368/A1

Dostępne modyfikacje, takie jak wycinanki lub farby

SPECYFIKACJE

| | |
|---------------------------|---------|
| Szerokość stojaka: | 84HP |
| Typ produktu: | Obudowa |
| Rodzina produktów: | Inpac |

Table 1/2

| Numer katalogowy | Wysokość stojaka | Głębokość | Liczba opakowań | Montaż | Zgodność z | Ekranowanie EMC |
|------------------|------------------|-----------|-----------------|--------|-----------------|-----------------|
| 10828-156 | 4U | 254.5mm | 1 | Stojak | IEC 60297-3-101 | Nie |
| 10828-171 | 2U | 254.5mm | 1 | Stojak | IEC 60297-3-101 | Nie |
| 10828-169 | 6U | 434.5mm | 1 | Stojak | IEC 60297-3-101 | Nie |
| 10828-152 | 3U | 314.5mm | 1 | Stojak | IEC 60297-3-101 | Nie |
| 10828-153 | 3U | 374.5mm | 1 | Stojak | IEC 60297-3-101 | Nie |
| 10828-168 | 6U | 374.5mm | 1 | Stojak | IEC 60297-3-101 | Nie |
| 10828-159 | 4U | 434.5mm | 1 | Stojak | IEC 60297-3-101 | Nie |
| 10828-172 | 2U | 314.5mm | 1 | Stojak | IEC 60297-3-101 | Nie |
| 10828-154 | 3U | 434.5mm | 1 | Stojak | IEC 60297-3-101 | Nie |
| 10828-173 | 2U | 374.5mm | 1 | Stojak | IEC 60297-3-101 | Nie |
| 10828-158 | 4U | 374.5mm | 1 | Stojak | IEC 60297-3-101 | Nie |
| 10828-157 | 4U | 314.5mm | 1 | Stojak | IEC 60297-3-101 | Nie |
| 10828-151 | 3U | 254.5mm | 1 | Stojak | IEC 60297-3-101 | Nie |

Table 2/2

| Numer katalogowy | Wykończenie | Materiał | Obciążenie statyczne |
|------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| 10828-156 | Powłoka proszkowa | Aluminium, Stal | 15kg |
| 10828-171 | Powłoka proszkowa | Aluminium, Stal | 15kg |
| 10828-169 | Powłoka proszkowa | Aluminium, Stal | 15kg |
| 10828-152 | Powłoka proszkowa | Aluminium, Stal | 15kg |
| 10828-153 | Powłoka proszkowa | Aluminium, Stal | 15kg |
| 10828-168 | Powłoka proszkowa | Aluminium, Stal | 15kg |
| 10828-159 | Powłoka proszkowa | Aluminium, Stal | 15kg |
| 10828-172 | Powłoka proszkowa | Aluminium, Stal | 15kg |
| 10828-154 | Powłoka proszkowa | Aluminium, Stal | 15kg |

| Numer katalogowy | Wykończenie | Materiał | Obciążenie statyczne |
|------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| 10828-173 | Powłoka proszkowa | Aluminium, Stal | 15kg |
| 10828-158 | Powłoka proszkowa | Aluminium, Stal | 15kg |
| 10828-157 | Powłoka proszkowa | Aluminium, Stal | 15kg |
| 10828-151 | Powłoka proszkowa | Aluminium, Stal | 15kg |

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Maks. Przestrzeń montażowa przy montażu 19-calowych komponentów wynosi 75 km.

Zakres dostawy obejmuje śruby do mocowania paneli tylnych i przednich.

Pokrywa i płyta bazowa dostępne w innych kolorach.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE