

Obudowa międzyskalowa do komputerów stacjonarnych, perforowana



Elastyczny futerał biurkowy ze zintegrowaną ochroną EMC i perforowanymi bokami. W oparciu o międzyskalową platformę nVent SCHROFF i opracowaną zgodnie z IEC 60297-3-109.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Modułowa obudowa biurkowa składająca się z 4 zmontowanych części

Opracowany zgodnie z IEC 60297-3-109 (w toku w IEC)

Zintegrowana ochrona EMC

Ochrona przed wnikaniem do IP 20

Kolor RAL 7016

Zmodyfikowane lub dostosowane przypadki na życzenie

SPECYFIKACJE

Materiał:	Aluminium; Stal
Typ:	Desktop
Rodzina produktów:	Interscale
Stopień ochrony:	IP20
Kod koloru:	RAL 7016
Typ produktu:	Mała obudowa

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość	Liczba opakowań	Szerokość	Głębokość	Chłodzenie	Kolor
14825-154	43.7mm	1	221mm	177mm	Perforowany	Szary antracyt
14825-254	88.1mm	1	221mm	177mm	Perforowany	Szary antracyt
14825-255	88.1mm	1	221mm	221mm	Perforowany	Szary antracyt
14825-197	43.7mm	1	399mm	310mm	Perforowany	Szary antracyt
14825-275	88.1mm	1	310mm	221mm	Perforowany	Szary antracyt
14825-195	43.7mm	1	399mm	221mm	Perforowany	Szary antracyt
14825-295	88.1mm	1	399mm	221mm	Perforowany	Szary antracyt
14825-297	88.1mm	1	399mm	310mm	Perforowany	Szary antracyt
14825-175	43.7mm	1	310mm	221mm	Perforowany	Szary antracyt
14825-375	132.6mm	1	310mm	221mm	Perforowany	Szary antracyt
14825-395	132.6mm	1	399mm	221mm	Perforowany	Szary antracyt
14825-155	43.7mm	1	221mm	221mm	Perforowany	Szary antracyt
14825-397	132.6mm	1	399mm	310mm	Perforowany	Szary antracyt

Table 2/2

Numer katalogowy	Wykończenie
14825-154	Cynkowane aluminium, Powłoka proszkowa
14825-254	Cynkowane aluminium, Powłoka proszkowa
14825-255	Cynkowane aluminium, Powłoka proszkowa
14825-197	Cynkowane aluminium, Powłoka proszkowa
14825-275	Cynkowane aluminium, Powłoka proszkowa
14825-195	Cynkowane aluminium, Powłoka proszkowa
14825-295	Cynkowane aluminium, Powłoka proszkowa
14825-297	Cynkowane aluminium, Powłoka proszkowa
14825-175	Cynkowane aluminium, Powłoka proszkowa
14825-375	Cynkowane aluminium, Powłoka proszkowa
14825-395	Cynkowane aluminium, Powłoka proszkowa
14825-155	Cynkowane aluminium, Powłoka proszkowa
14825-397	Cynkowane aluminium, Powłoka proszkowa

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE