

## Oświetlenie LED do szafek



Oświetlenie obudowy stanowi kompaktowe i elastyczne rozwiązanie, a także oferuje szybki, łatwy montaż i instalację. Aby zapewnić elastyczność montażu, światło LED można przymocować do obudowy za pomocą śrub lub szybko przymocować do dowolnej płaskiej powierzchni stalowej za pomocą opcjonalnych zestawów magnetycznych. Dostępny jest również czujnik ruchu.

### CERTYFIKATY



### FUNKCJE

Światła można łatwo zamontować pionowo lub poziomo.

Proste okablowanie przelotowe oparte na systemie plug-and-play.

Simple through-wiring based on a plug-and-play system

### SPECYFIKACJE

**Typ produktu:** Lampa

Table 1/2

Numer katalogowy	Typ akcesorium	Stopień ochrony	Liczba opakowań	Kolor	Wykończenie	Typ
57274	Oświetlenie	IP20	1	Czarny	Gładki matowy	Cabinet Light, Listwa zaciskowa
57275	Oświetlenie	IP20	2		Gładki matowy	Cabinet Light, Magnes
60130-114	Oświetlenie	IP20	1		Gładki	Kabel przyłączeniowy
57265	Oświetlenie	IP20	1	Czarny	Gładki matowy	Cabinet Light

Numer katalogowy	Typ akcesorium	Stopień ochrony	Liczba opakowań	Kolor	Wykończenie	Typ
57272	Oświetlenie	IP20	1	Czarny	Gładki	Kabel przyłączeniowy
57273	Oświetlenie	IP20	1	Czarny	Gładki	Kabel przyłączeniowy

Table 2/2

Numer katalogowy	Typ połączenia	Natężenie światła	Prąd znamionowy	Masa	Certyfikaty
57274	Wlot, Okablowanie korytka, 2-biegunowy		16A	0.07kg	RoHS
57275				0.08kg	RoHS
60130-114	Wlot, Okablowanie korytka, 2-biegunowy		10A	0.083kg	RoHS, EAC
57265	Wlot, Okablowanie korytka, 2-biegunowy	550lm		0.24kg	CE, RoHS
57272	Wlot, Okablowanie korytka, 2-biegunowy		10A	0.3kg	RoHS
57273	Wlot, Okablowanie korytka, 2-biegunowy		10A	0.3kg	RoHS

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Marki w naszej ofercie:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**