

Zewnętrzna szafka Comline ECL



Aplikacje telekomunikacyjne i kolejowe wymagają zaawansowanej elektroniki w konfiguracjach zewnętrznych. Szafki zewnętrzne nVent SCHROFF chronią takie elementy elektroniczne przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi i wandalizmem, zapewniając ciągłość działania.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

IP 55

Rozpraszanie ciepła przez naturalną konwekcję

Pojedyncza ściana, lekka aluminiowa obudowa

SPECYFIKACJE

Materiał: Aluminium

Table 1/3

Numer katalogowy	Typ produktu	Rodzina produktów	Wysokość stojaka	Wysokość	Szerokość	Głębokość
12349-003	Szafa zewnętrzna	Comline ECL	18U	900mm	700mm	600mm
12349-001	Szafa zewnętrzna	Comline ECL	12U	600mm	600mm	500mm
12349-010	Szafa zewnętrzna	Comline ECL	18U	900mm	600mm	500mm

Numer katalogowy	Typ produktu	Rodzina produktów	Wysokość stojaka	Wysokość	Szerokość	Głębokość
12349-011	Szafa zewnętrzna	Comline ECL	18U	900mm	700mm	600mm
12349-009	Szafa zewnętrzna	Comline ECL	12U	600mm	600mm	500mm
12349-004	Szafa zewnętrzna	Comline ECL	25U	1200mm	700mm	600mm
12349-012	Szafa zewnętrzna	Comline ECL	25U	1200mm	700mm	600mm
12349-002	Szafa zewnętrzna	Comline ECL	18U	900mm	600mm	500mm

Table 2/3

Numer katalogowy	Typ ściany	Typ drzwi	Dostęp	Chłodzenie	Ekranowanie EMC	Zgodność z
12349-003	Pojedyncza ścianka	Pojedyncze drzwi	Przód	Konwekcja naturalna	Nie	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
12349-001	Pojedyncza ścianka	Pojedyncze drzwi	Przód	Konwekcja naturalna	Nie	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
12349-010	Pojedyncza ścianka	Pojedyncze drzwi	Przód	Konwekcja naturalna	Nie	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
12349-011	Pojedyncza ścianka	Pojedyncze drzwi	Przód	Konwekcja naturalna	Nie	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160

Numer katalogowy	Typ ściany	Typ drzwi	Dostęp	Chłodzenie	Ekranowanie EMC	Zgodność z
12349-009	Pojedyncza ścianka	Pojedyncze drzwi	Przód	Konwekcja naturalna	Nie	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
12349-004	Pojedyncza ścianka	Pojedyncze drzwi	Przód	Konwekcja naturalna	Nie	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
12349-012	Pojedyncza ścianka	Pojedyncze drzwi	Przód	Konwekcja naturalna	Nie	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160
12349-002	Pojedyncza ścianka	Pojedyncze drzwi	Przód	Konwekcja naturalna	Nie	IEC 61969-1, IEC 61969-2, IEC 60917-1, IEC 60917-2, ETS 300119, IEC 60529, DIN EN 50178, VDE 0160

Table 3/3

Numer katalogowy	Liczba opakowań	Wykończenie
12349-003	1	Powłoka proszkowa
12349-001	1	Powłoka proszkowa
12349-010	1	Powłoka proszkowa
12349-011	1	Powłoka proszkowa
12349-009	1	Powłoka proszkowa
12349-004	1	Powłoka proszkowa
12349-012	1	Powłoka proszkowa
12349-002	1	Powłoka proszkowa

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE