


Wkręt z łbem soczewkowym



Śruby z łbem stożkowym są typowym typem łba bez łba stożkowego, stosowanym w śrubach samogwintujących, śrubach samogwintujących i śrubach maszynowych. Mają szerokie głowice, płaską powierzchnię łożyska, wysokie pionowe, sfazowane lub zakrzywione boki oraz płaską lub lekko kopułkową górną powierzchnię z gniazdem do wgłębienia.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Wkręt z łbem soczewkowym

SPECYFIKACJE

Typ produktu: Wkręt

Table 1/1

Numer katalogowy	Średnica	Długość	Liczba opakowań	Rozmiar gwintu	Materiał	Typ
21101-365	6mm	12mm	50	M6	Stal	Wkręt z łbem walcowym
21101-366	6mm	12mm	100	M6	Stal	Wkręt z łbem walcowym

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE