

Panel przedni modułu wtykowego do uchwytu statycznego trapezu



Panel przedni umożliwia montaż plastikowego lub aluminiowego uchwytu statycznego trapezu. Panel przedni nie może być osłonięty uszczelką tekstylną.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Panel przedni, nieekranowany

Panel przedni, Al, 2.5 mm, przód anodowany, przewodzący

SPECYFIKACJE

Głębokość (D):	2.5mm
Materiał:	Aluminium
Wykończenie:	Anodowany; Powierzchnia pasywowana
Typ akcesorium:	Panel przedni
Typ produktu:	Panel przedni
Typ:	Panel przedni do uchwytu (PIU)


Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Szerokość stojaka	Liczba opakowań	Typ uchwytu	Montaż	Wykończenie z przodu

30847-605	3U	6HP	1	Trapezoid, statyczny, Profil aluminiowy	Przykręcany przód	Anodyzowany
30847-604	3U	5HP	1	Trapezoid, statyczny, Profil aluminiowy	Przykręcany przód	Anodyzowany
30847-626	6U	4HP	1	Trapezoid, statyczny, Profil aluminiowy	Przykręcany przód	Anodyzowany
30847-627	6U	5HP	1	Trapezoid, statyczny, Profil aluminiowy	Przykręcany przód	Anodyzowany
30847-625	6U	3HP	1	Trapezoid, statyczny, Profil aluminiowy	Przykręcany przód	Anodyzowany
30847-628	6U	6HP	1	Trapezoid, statyczny, Profil aluminiowy	Przykręcany przód	Anodyzowany
30847-609	3U	12HP	1	Trapezoid, statyczny, Profil aluminiowy	Przykręcany przód	Anodyzowany
30847-629	6U	7HP	1	Trapezoid, statyczny	Przykręcany przód	Anodyzowany
30847-603	3U	4HP	1	Trapezoid, statyczny, Profil aluminiowy	Przykręcany przód	Anodyzowany
30847-608	3U	10HP	1	Trapezoid, statyczny, Profil aluminiowy	Przykręcany przód	Anodyzowany
30847-630	6U	8HP	1	Trapezoid, statyczny, Profil aluminiowy	Przykręcany przód	Anodyzowany
30847-607	3U	8HP	1	Trapezoid, statyczny, Profil aluminiowy	Przykręcany przód	Anodyzowany
30847-602	3U	3HP	1	Trapezoid, statyczny, Profil aluminiowy	Przykręcany przód	Anodyzowany
30847-631	6U	10HP	1	Trapezoid, statyczny, Profil aluminiowy	Przykręcany przód	Anodyzowany
30847-632	6U	12HP	1	Trapezoid, statyczny	Przykręcany przód	Anodyzowany
30847-606	3U	7HP	1	Trapezoid, statyczny, Profil aluminiowy	Przykręcany przód	Anodyzowany

Table 2/2

Numer katalogowy	Wykończenie z tyłu	Obrabiane krawędzie	Zgodność z	Ekranowanie EMC	Wysokość (H)	Szerokość (W)
30847-605	Przewodzące	Nie	IEC 60297-3-101	Nie	128.4mm	30.1mm
30847-604	Przewodzące	Nie	IEC 60297-3-101	Nie	128.4mm	25mm
30847-626	Przewodzące	Nie	IEC 60297-3-101	Nie	261.8mm	20mm
30847-627	Przewodzące	Nie	IEC 60297-3-101	Nie	261.8mm	25mm
30847-625	Przewodzące	Nie	IEC 60297-3-101	Nie	261.8mm	14.9mm
30847-628	Przewodzące	Nie	IEC 60297-3-101	Nie	261.8mm	30.1mm
30847-609	Przewodzące	Nie	IEC 60297-3-101	Nie	128.4mm	60.6mm
30847-629	Przewodzące	Nie	IEC 60297-3-101	Nie	261.8mm	35.2mm
30847-603	Przewodzące	Nie	IEC 60297-3-101	Nie	128.4mm	20mm
30847-608	Przewodzące	Nie	IEC 60297-3-101	Nie	128.4mm	50.5mm
30847-630	Przewodzące	Nie	IEC 60297-3-101	Nie	261.8mm	40.3mm
30847-607	Przewodzące	Nie	IEC 60297-3-101	Nie	128.4mm	40.3mm
30847-602	Przewodzące	Nie	IEC 60297-3-101	Nie	128.4mm	14.9mm
30847-631	Przewodzące	Nie	IEC 60297-3-101	Nie	261.8mm	50.5mm
30847-632	Przewodzące	Nie	IEC 60297-3-101	Nie	261.8mm	60.6mm
30847-606	Przewodzące	Nie	IEC 60297-3-101	Nie	128.4mm	35.2mm



OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE