


PropacPRO Case Design Elements

Aby zindywidualizować projekt obudowy PropacPRO. Elementy zostaną przykręcone z tyłu ramy odlewu ciśnieniowego.



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Aby zindywidualizować projekt obudowy

Dostępne w 3 formach i dwóch kolorach

SPECYFIKACJE

Materiał:	Aluminium
Wykończenie:	Anodyzowany
Współpracuje z:	Obudowy
Typ produktu:	Profil narożny
Rodzina produktów:	PropacPRO

Table 1/1

Numer katalogowy	Szerokość stojaka	Typ	Kod koloru	Kolor
20850-299	42HP	Okrągły	RAL 5007	Niebieski Brilliant
20850-196	42HP	Trójkąt	RAL 7035	Jasnoszary
20850-190	42HP	Kwadrat	RAL 7035	Jasnoszary
20850-315	42HP	Kwadrat	RAL 5007	Niebieski Brilliant

Numer katalogowy	Szerokość stojaka	Typ	Kod koloru	Kolor
20850-184	42HP	Okrągły	RAL 7035	Jasnoszary
20850-331	42HP	Trójkąt	RAL 5007	Niebieski Brilliant
20850-185	63HP	Okrągły	RAL 7035	Jasnoszary
20850-191	63HP	Kwadrat	RAL 7035	Jasnoszary
20850-197	63HP	Trójkąt	RAL 7035	Jasnoszary
20850-316	63HP	Kwadrat	RAL 5007	Niebieski Brilliant
20850-332	63HP	Trójkąt	RAL 5007	Niebieski Brilliant
20850-300	63HP	Okrągły	RAL 5007	Niebieski Brilliant
20850-192	84HP	Kwadrat	RAL 7035	Jasnoszary
20850-198	84HP	Trójkąt	RAL 7035	Jasnoszary
20850-186	84HP	Okrągły	RAL 7035	Jasnoszary
20850-317	84HP	Kwadrat	RAL 5007	Niebieski Brilliant
20850-333	84HP	Trójkąt	RAL 5007	Niebieski Brilliant
20850-301	84HP	Okrągły	RAL 5007	Niebieski Brilliant

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Rozmiar 28 HP i inne kolory dostępne na życzenie.

Nie można łączyć z przednią pokrywą silnika.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE