


# Panel przedni PropacPRO, pełna szerokość, nieekranowany



Panel przedni, pełna szerokość dla PropacPRO Case montuje się na ramie etui.

## CERTYFIKATY



## FUNKCJE

Panel Al, 2.0 mm (84 HP 2.5 mm)

## SPECYFIKACJE

<b>Materiał:</b>	Aluminium
<b>Wykończenie:</b>	Anodyzowany
<b>Typ akcesorium:</b>	Panel przedni
<b>Typ produktu:</b>	Panel przedni

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Szerokość stojaka	Liczba opakowań	Wykończenie z przodu	Wykończenie z tyłu	Obrabiane krawędzie
20850-136	3U	63HP	1	Anodyzowany	Anodyzowany	Nie
20850-158	6U	84HP	1	Anodyzowany	Przewodzące	Nie
20850-129	2U	63HP	1	Anodyzowany	Anodyzowany	Nie
20850-135	3U	42HP	1	Anodyzowany	Anodyzowany	Nie
20850-142	4U	42HP	1	Anodyzowany	Anodyzowany	Nie

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Szerokość stojaka	Liczba opakowań	Wykończenie z przodu	Wykończenie z tyłu	Obrabiane krawędzie
20850-143	4U	63HP	1	Anodyzowany	Anodyzowany	Nie
20850-130	2U	84HP	1	Anodyzowany	Anodyzowany	Nie
20850-144	4U	84HP	1	Anodyzowany	Anodyzowany	Nie
20850-134	3U	28HP	1	Anodyzowany	Anodyzowany	Nie
20850-128	2U	42HP	1	Anodyzowany	Anodyzowany	Nie
20850-137	3U	84HP	1	Anodyzowany	Anodyzowany	Nie

Table 2/2

Numer katalogowy	Głębokość	Wysokość	Szerokość
20850-136	2mm	128.5mm	345.4mm
20850-158	2.5mm	261.8mm	452mm
20850-129	2mm	84mm	345.4mm
20850-135	2mm	128.5mm	238.7mm
20850-142	2mm	172.9mm	238.7mm
20850-143	2mm	172.9mm	345.4mm
20850-130	2.5mm	84mm	452mm
20850-144	2.5mm	172.9mm	452mm
20850-134	2mm	128.5mm	167.6mm
20850-128	2mm	84mm	238.7mm
20850-137	2.5mm	128.5mm	452mm

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Marki w naszej ofercie:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**