


Panel tylny PropacPRO, pełna szerokość, nieekranowany

Panel tylny, pełna szerokość dla PropacPRO Case montuje się na ramie etui. Z otworami wentylacyjnymi lub bez nich.



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Panel aluminiowy, 2.0 mm (84 HP 2.5 mm)

Montaż ze wspornikiem na obudowie (prawy i lewy)

SPECYFIKACJE

Materiał:	Aluminium
Wykończenie:	Anodyzowany
Współpracuje z:	Obudowy
Rodzina produktów:	PropacPRO
Typ:	Panel tylny
Typ produktu:	Panel boczny

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Szerokość stojaka	Cecha projektowa	Liczba opakowań
24576-153	4U	63HP	Perforowany	1
24576-145	2U	63HP	Perforowany	1
24576-050	3U	84HP	Bez perforacji	1
24576-149	3U	63HP	Perforowany	1

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Szerokość stojaka	Cecha projektowa	Liczba opakowań
24576-150	3U	84HP	Perforowany	1
24576-049	3U	63HP	Bez perforacji	1
24576-052	4U	42HP	Bez perforacji	1
24576-148	3U	42HP	Perforowany	1
24576-045	2U	63HP	Bez perforacji	1
24576-152	4U	42HP	Perforowany	1
24576-053	4U	63HP	Bez perforacji	1
24576-047	3U	28HP	Bez perforacji	1
24576-054	4U	84HP	Bez perforacji	1
24576-048	3U	42HP	Bez perforacji	1
24576-154	4U	84HP	Perforowany	1
24576-146	2U	84HP	Perforowany	1
24576-044	2U	42HP	Bez perforacji	1
24576-046	2U	84HP	Bez perforacji	1
24576-158	6U	84HP	Perforowany	1
24576-147	3U	28HP	Perforowany	1

Table 2/2

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Szerokość stojaka	Cecha projektowa	Liczba opakowań
24576-058	6U	84HP	Bez perforacji	1
24576-144	2U	42HP	Perforowany	1

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE