


PropacPRO Tip-Up Uchwyt

Odchylany uchwyt do przenoszenia.



CERTYFIKATY



FUNKCJE

Nośność 20 kg.

Może być blokowany co 30°

Z prętem transportowym pokrytym proszkiem

Uchwyt umożliwia użytkownikowi lepszy widok przedniej części obudowy w przypadku korzystania z komputera stacjonarnego

SPECYFIKACJE

Materiał:	Aluminium; Stop cynku
Współpracuje z:	Obudowy
Typ produktu:	Uchwyt
Rodzina produktów:	PropacPRO

Table 1/1

Numer katalogowy	Szerokość stojaka	Liczba opakowań	Typ uchwytu
24576-071	42HP	1	Uchwyt przechylny do góry
24576-073	84HP	1	Uchwyt przechylny do góry
24576-072	63HP	1	Uchwyt przechylny do góry

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Aby zamontować uchwyt do przenoszenia, należy wywiercić otwory w panelu bocznym.

Proszę wybrać wstępnie skonfigurowane futerały PropacPRO z otworami do wysuwanego uchwyty transportowego.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE