

# Panel przedni zasilacza



Panel przedni do zasilacza kompatybilnego z nVent SCHROFF 19". Płaski panel przedni z pionowymi rowkami do taśm kontaktowych EMC ze stali nierdzewnej.

## CERTYFIKATY



## FUNKCJE

Panel przedni, Al, anodowany przedni, przewodzący tył, z pionowymi szczelinami do taśm kontaktowych EMC

## SPECYFIKACJE

**Typ akcesorium:** Panel przedni

Table 1/2

Numer katalogowy	Materiał	Wykończenie z przodu	Wykończenie z tyłu	Obrabiane krawędzie	Wysokość stojaka	Wysokość
21005-439	Aluminium	Anodyzowany	Przewodzące	Nie	3U	128.4mm
21006-959	Aluminium	Anodyzowany	Przewodzące	Nie	3U	128.4mm
21005-478	Aluminium	Anodyzowany	Przewodzące	Nie	3U	128.4mm
31006-677	Aluminium	Anodyzowany	Przewodzące	Nie	3U	128.4mm
21005-477	Aluminium	Anodyzowany	Przewodzące	Nie	3U	128.4mm

Numer katalogowy	Materiał	Wykończenie z przodu	Wykończenie z tyłu	Obrabiane krawędzie	Wysokość stojaka	Wysokość
21006-954	Aluminium	Anodyzowany	Przewodzące	Nie	3U	128.4mm
21005-470	Aluminium	Anodyzowany	Przewodzące	Nie	3U	128.4mm
21006-955	Aluminium	Anodyzowany	Przewodzące	Nie	3U	128.4mm
21005-476	Aluminium	Anodyzowany	Przewodzące	Nie	3U	128.4mm
21006-945	Aluminium	Anodyzowany	Przewodzące	Nie	3U	128.4mm
21006-956	Aluminium	Anodyzowany	Przewodzące	Nie	3U	128.4mm
21005-474	Aluminium	Anodyzowany	Przewodzące	Nie	3U	128.4mm
21005-451	Aluminium	Anodyzowany	Przewodzące	Nie	3U	128.4mm
21006-957	Aluminium	Anodyzowany	Przewodzące	Nie	3U	128.4mm
21006-943	Aluminium	Anodyzowany	Przewodzące	Nie	3U	128.4mm
21005-475	Aluminium	Anodyzowany	Przewodzące	Nie	3U	128.4mm
21005-473	Aluminium	Anodyzowany	Przewodzące	Nie	3U	128.4mm

Table 2/2

Numer katalogowy	Szerokość stojaka	Szerokość	Głębokość	Liczba opakowań	Wykończenie
21005-439	14HP	7078mm	2.5mm	1	Anodyzowany
21006-959	3HP	14.9mm	2.5mm	1	Anodyzowany
21005-478	14HP	70.78mm	2.5mm	1	Anodyzowany
31006-677	8HP	40.3mm	2.5mm	1	Anodyzowany
21005-477	10HP	50.46mm	2.5mm	1	Anodyzowany
21006-954	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodyzowany
21005-470	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodyzowany
21006-955	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodyzowany
21005-476	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodyzowany
21006-945	8HP	40.3mm	2.5mm	1	Anodyzowany
21006-956	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodyzowany
21005-474	14HP	7078mm	2.5mm	1	Anodyzowany
21005-451	10HP	50.46mm	2.5mm	1	Anodyzowany
21006-957	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodyzowany
21006-943	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodyzowany
21005-475	6HP	30.14mm	2.5mm	1	Anodyzowany
21005-473	10HP	50.46mm	2.5mm	1	Anodyzowany

## OSTRZEŻENIE

---

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Marki w naszej ofercie:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**