

# Szyna gniazdowa, SCHUKO, z wejściem Wieland®



Modułowy, kompaktowy PDU z wieloma elementami funkcyjnymi. Dzięki aluminiowej obudowie 1U na 1U PDU można łatwo zintegrować w szafie serwerowej. Złącze Wieland umożliwia łatwe połączenie z różnymi przewodami wejściowymi zasilania.

## CERTYFIKATY



## FUNKCJE

Wysokość montażu 1U.

Wyjście przez gniazda SCHUKO

Wejście przez wtyk Wieland® GST 18

Listwy gniazdowe można obracać we wszystkich czterech kierunkach (co 90°) podczas montażu

Montaż poziomy lub pionowy

Zgodnie z normą DIN 57620

## SPECYFIKACJE

<b>Długość:</b>	438.5mm
<b>Materiał:</b>	Aluminium; Poliamid
<b>Typ produktu:</b>	Listwa gniazdowa

Table 1/2

Numer katalogowy	Typ gniazda	Liczba gniazd	Gniazda przełączane	Napięcie AC	Funkcja	Liczba opakowań

60110-354	SCHUKO	6	Nie	230V	Zabezpieczenie nadprądowe	1
60110-353	SCHUKO	6	Nie	230V	Zabezpieczenie nadprądowe	1
60110-343	SCHUKO	8	Nie	230V		1
60110-352	SCHUKO	6	Nie	230V	Zabezpieczenie nadprądowe	1
60110-345	SCHUKO	8	Nie	230V		1
60110-344	SCHUKO	8	Nie	230V		1

Table 2/2

Numer katalogowy	Kolor	Głębokość	Wykończenie
60110-354	Czerwony	44mm	Anodyzowany
60110-353	Czarny	44mm	Anodyzowany
60110-343	Szary	44mm	Anodyzowany
60110-352	Szary	44mm	Anodyzowany
60110-345	Czerwony	44mm	Anodyzowany
60110-344	Czarny	44mm	Anodyzowany

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Wspornik do montażu pionowego należy zamówić oddzielnie.

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Marki w naszej ofercie:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**