

Panel kablowy Varistar



Pionowy panel kablowy do wolnostojących szafek Varistar sproszkowany w kolorze szafek o różnych szerokościach.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Do montażu bezpośrednio na ramie

Kable są montowane na miejscu za pomocą opasek kablowych lub rzepów

SPECYFIKACJE

Typ produktu: Szafa/panel stojaka

Materiał: Stal

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Liczba opakowań	Kolor
23130-625	52U	2450mm	250mm	250mm	2	Czarny/szary
23130-502		1019mm	110mm	10mm	2	Czarny/szary
23130-422	47U	2200mm	150mm	150mm	2	Czarny/szary
23130-501		446mm	110mm	10mm	2	Czarny/szary

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Wysokość	Szerokość	Głębokość	Liczba opakowań	Kolor
23130-503		670mm	110mm	10mm	2	Czarny/szary
23130-500		604mm	110mm	10mm	2	Czarny/szary
23130-504		496mm	110mm	10mm	2	Czarny/szary
23130-628	52U	2450mm	150mm	150mm	2	Czarny/szary
23130-420	38U	1800mm	150mm	150mm	2	Czarny/szary
23130-150	42U	2000mm	250mm	250mm	2	Czarny/szary
23130-151	47U	2200mm	250mm	250mm	2	Czarny/szary
23130-421	42U	2000mm	150mm	150mm	2	Czarny/szary
23130-499		915.5mm	110mm	10mm	2	Czarny/szary

Table 2/2

Numer katalogowy	Kod koloru	Wykończenie	Typ
23130-625	RAL 7021	Powłoka proszkowa	Panel kablowy
23130-502	RAL 7021	Powłoka proszkowa	Panel kablowy
23130-422	RAL 7021	Powłoka proszkowa	Panel kablowy
23130-501	RAL 7021	Powłoka proszkowa	Panel kablowy
23130-503	RAL 7021	Powłoka proszkowa	Panel kablowy
23130-500	RAL 7021	Powłoka proszkowa	Panel kablowy
23130-504	RAL 7021	Powłoka proszkowa	Panel kablowy
23130-628	RAL 7021	Powłoka proszkowa	Panel kablowy
23130-420	RAL 7021	Powłoka proszkowa	Panel kablowy
23130-150	RAL 7021	Powłoka proszkowa	Panel kablowy
23130-151	RAL 7021	Powłoka proszkowa	Panel kablowy
23130-421	RAL 7021	Powłoka proszkowa	Panel kablowy
23130-499	RAL 7021	Powłoka proszkowa	Panel kablowy

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE