

# Podstawa/cokół Varistar CP

Cokół umożliwia funkcjonalne przechowywanie nadmiaru zespołów kabli i chroni dolną część szafki przed gryzoniami.



## FUNKCJE

2 profile wspornikowe, z przodu i z tyłu

Nośność statyczna 1000 kg.

## SPECYFIKACJE

**Typ produktu:** Szafa/podstawa stojaka

**Materiał:** Stal

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość	Szerokość	Liczba opakowań	Kolor	Kod koloru	Głębokość
24630-034	100mm	600mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	600mm
24630-037	200mm	800mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	
24630-067	200mm	800mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	
24630-066	200mm	600mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	
24630-036	200mm	600mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	
24630-064	100mm	600mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	
24630-065	100mm	800mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	
24630-035	100mm	800mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	

Table 2/2

Numer katalogowy	Wykończenie	Typ
24630-034	Powłoka proszkowa	Cokół podstawy, Perforowany
24630-037	Powłoka proszkowa	Cokół podstawy, Perforowany

Numer katalogowy	Wykończenie	Typ
24630-067	Powłoka proszkowa	Cokół podstawy, Bez powłoki ochronnej
24630-066	Powłoka proszkowa	Cokół podstawy, Bez powłoki ochronnej
24630-036	Powłoka proszkowa	Cokół podstawy, Perforowany
24630-064	Powłoka proszkowa	Cokół podstawy, Bez powłoki ochronnej
24630-065	Powłoka proszkowa	Cokół podstawy, Bez powłoki ochronnej
24630-035	Powłoka proszkowa	Cokół podstawy, Perforowany

## DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Boczne listwy ozdobne należy zamówić oddzielnie.

Nie może być używany w połączeniu z kółkami samonastawnymi

## OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie [www.nvent.com](http://www.nvent.com) oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Marki w naszej ofercie:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**