


Varistar CP Mobile Podstawa/cokół



Ruchoma podstawa / cokół, aby szafka była mobilna.

FUNKCJE

Ostony, St, 1.5 mm

Nośność na kółkach 400 kg, na regulowanych nóżkach 1600 kg.

Wspornik, St, 3 mm

Kolor RAL 7021

Wysokość cokołu H = 103 mm, z nóżkami regulowanymi od 126 do 134 mm

SPECYFIKACJE

Typ produktu: Szafa/podstawa stojaka

Materiał: Stal

Table 1/2

Numer katalogowy	Szerokość	Głębokość	Liczba opakowań	Kolor	Kod koloru	Wykończenie
21630-664	800mm	1000mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa
21630-655	600mm	600mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa
21630-663	800mm	900mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa
21630-662	800mm	800mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa
21630-661	800mm	600mm	1			Powłoka proszkowa
21630-658	600mm	1000mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa
21630-657	600mm	900mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa
21630-656	600mm	800mm	1	Czarny/szary	RAL 7021	Powłoka proszkowa

Table 2/2

Numer katalogowy	Typ	Współpracuje z
21630-664	Cokół podstawy, ruchomy	Varistar CP
21630-655	Cokół podstawy, ruchomy	Varistar CP
21630-663	Cokół podstawy, ruchomy	Varistar CP
21630-662	Cokół podstawy, ruchomy	Varistar CP
21630-661	Cokół podstawy, ruchomy	Varistar CP
21630-658	Cokół podstawy, ruchomy	Varistar CP
21630-657	Cokół podstawy, ruchomy	Varistar CP
21630-656	Cokół podstawy, ruchomy	Varistar CP

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE