

Panel boczny Varistar CP, podzielony, przykręcany



Przykręcić dwa panele boczne, aby zamknąć wysokość szafy Varistar CP.

FUNKCJE

Stalowy, 1 mm

2 dzielony panel boczny bez zestawu uziemiającego

SPECYFIKACJE

Typ produktu: Szafa/panel stojaka

Stopień ochrony: IP20

Table 1/2

Numer katalogowy	Wysokość stojaka	Wysokość	Głębokość	Liczba opakowań	Kolor	Kod koloru
21630-060	52U	2450mm	1200mm	2	Czarny/szary	RAL 7021
21630-052	42U	2000mm	1000mm	2	Czarny/szary	RAL 7021
21630-055	47U	2200mm	1000mm	2	Czarny/szary	RAL 7021
21630-054	42U	2000mm	1200mm	2	Czarny/szary	RAL 7021
21630-056	47U	2200mm	1100mm	2	Czarny/szary	RAL 7021
21630-057	47U	2200mm	1200mm	2	Czarny/szary	RAL 7021
21630-058	52U	2450mm	1000mm	2	Czarny/szary	RAL 7021
21630-059	52U	2450mm	1100mm	2	Czarny/szary	RAL 7021
21630-053	42U	2000mm	1100mm	2	Czarny/szary	RAL 7021

Table 2/2

Numer katalogowy	Wykończenie	Materiał	Typ
21630-060	Powłoka proszkowa	Stal	Panel boczny, przykręcany
21630-052	Powłoka proszkowa	Stal	Panel boczny, przykręcany
21630-055	Powłoka proszkowa	Stal	Panel boczny, przykręcany
21630-054	Powłoka proszkowa	Stal	Panel boczny, przykręcany
21630-056	Powłoka proszkowa	Stal	Panel boczny, przykręcany
21630-057	Powłoka proszkowa	Stal	Panel boczny, przykręcany
21630-058	Powłoka proszkowa	Stal	Panel boczny, przykręcany
21630-059	Powłoka proszkowa	Stal	Panel boczny, przykręcany
21630-053	Powłoka proszkowa	Stal	Panel boczny, przykręcany

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zestaw uziemiający należy zakupić osobno.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE