

Panel boczny Varistar CP, przykręcany

Panel boczny zespołu śrubowego do szafki Varistar CP.



FUNKCJE

Przykręcany, wytrzymały panel boczny do montażu dla jednej osoby

Panel boczny bez zestawu uziemiającego

SPECYFIKACJE

Typ produktu: Szafa/panel stojaka

Table 1/5

| Numer katalogowy | Wysokość stojaka | Wysokość | Głębokość | Stopień ochrony | Liczba opakowań | Kolor |
|------------------|------------------|----------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| 21630-266 | 29U | 1400mm | 800mm | IP20 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-278 | 42U | 2000mm | 600mm | IP20 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-231 | 33U | 1600mm | 900mm | IP55 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-079 | 42U | 2000mm | 1200mm | IP55 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-238 | 42U | 2000mm | 600mm | IP55 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-226 | 29U | 1400mm | 800mm | IP55 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-271 | 33U | 1600mm | 900mm | IP20 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-279 | 42U | 2000mm | 800mm | IP20 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-228 | 29U | 1400mm | 1000mm | IP55 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-268 | 29U | 1400mm | 1000mm | IP20 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-239 | 42U | 2000mm | 800mm | IP55 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-081 | 47U | 2200mm | 1100mm | IP55 | 2 | Czarny/szary |

| Numer katalogowy | Wysokość stojaka | Wysokość | Głębokość | Stopień ochrony | Liczba opakowań | Kolor |
|------------------|------------------|----------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| 21630-227 | 29U | 1400mm | 900mm | IP55 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-272 | 33U | 1600mm | 1000mm | IP20 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-280 | 42U | 2000mm | 900mm | IP20 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-267 | 29U | 1400mm | 900mm | IP20 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-264 | 24U | 1200mm | 1000mm | IP20 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-082 | 47U | 2200mm | 1200mm | IP55 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-240 | 42U | 2000mm | 900mm | IP55 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-224 | 24U | 1200mm | 1000mm | IP55 | 2 | Czarny/szary |

Table 2/5

| Numer katalogowy | Wysokość stojaka | Wysokość | Głębokość | Stopień ochrony | Liczba opakowań | Kolor |
|------------------|------------------|----------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| 21630-927 | 24U | 1200mm | 900mm | IP55 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-225 | 29U | 1400mm | 600mm | IP55 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-043 | 42U | 2000mm | 1000mm | IP20 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-223 | 24U | 1200mm | 900mm | IP55 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-241 | 42U | 2000mm | 1000mm | IP55 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-263 | 24U | 1200mm | 900mm | IP20 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-274 | 38U | 1800mm | 800mm | IP20 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-270 | 33U | 1600mm | 800mm | IP20 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-249 | 47U | 2200mm | 1100mm | IP55 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-047 | 47U | 2200mm | 1100mm | IP20 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-230 | 33U | 1600mm | 800mm | IP55 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-048 | 47U | 2200mm | 1200mm | IP20 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-243 | 42U | 2000mm | 1200mm | IP55 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-273 | 38U | 1800mm | 600mm | IP20 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-229 | 33U | 1600mm | 600mm | IP55 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-045 | 42U | 2000mm | 1200mm | IP20 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-242 | 42U | 2000mm | 1100mm | IP55 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-233 | 38U | 1800mm | 600mm | IP55 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-044 | 42U | 2000mm | 1100mm | IP20 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-467 | 29U | 1400mm | 600mm | IP55 | 2 | Czarny/szary |

Table 3/5

| Numer katalogowy | Wysokość stojaka | Wysokość | Głębokość | Stopień ochrony | Liczba opakowań | Kolor |
|------------------|------------------|----------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| 21630-250 | 47U | 2200mm | 1200mm | IP55 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-236 | 38U | 1800mm | 1000mm | IP55 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-234 | 38U | 1800mm | 800mm | IP55 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-276 | 38U | 1800mm | 1000mm | IP20 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-235 | 38U | 1800mm | 900mm | IP55 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-269 | 33U | 1600mm | 600mm | IP20 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-078 | 42U | 2000mm | 1100mm | IP55 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-277 | 42U | 2000mm | 300mm | IP20 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-275 | 38U | 1800mm | 900mm | IP20 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-237 | 42U | 2000mm | 300mm | IP55 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-232 | 33U | 1600mm | 1000mm | IP55 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-262 | 24U | 1200mm | 800mm | IP20 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-933 | 38U | 1800mm | 900mm | IP55 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-283 | 47U | 2200mm | 800mm | IP20 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-478 | 47U | 2200mm | 600mm | IP55 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-465 | 24U | 1200mm | 600mm | IP55 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-477 | 47U | 2200mm | 300mm | IP55 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-246 | 47U | 2200mm | 800mm | IP55 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-077 | 42U | 2000mm | 1000mm | IP55 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-284 | 47U | 2200mm | 900mm | IP20 | 2 | Czarny/szary |

Table 4/5

| Numer katalogowy | Wysokość stojaka | Wysokość | Głębokość | Stopień ochrony | Liczba opakowań | Kolor |
|------------------|------------------|----------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| 21630-931 | 33U | 1600mm | 900mm | IP55 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-476 | 42U | 2000mm | 900mm | IP55 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-930 | 29U | 1400mm | 1000mm | IP55 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-475 | 42U | 2000mm | 800mm | IP55 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-247 | 47U | 2200mm | 900mm | IP55 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-471 | 38U | 1800mm | 600mm | IP55 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-474 | 42U | 2000mm | 600mm | IP55 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-046 | 47U | 2200mm | 1000mm | IP20 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-932 | 33U | 1600mm | 1000mm | IP55 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-473 | 42U | 2000mm | 300mm | IP55 | 2 | Czarny/szary |

| Numer katalogowy | Wysokość stojaka | Wysokość | Głębokość | Stopień ochrony | Liczba opakowań | Kolor |
|------------------|------------------|----------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| 21630-248 | 47U | 2200mm | 1000mm | IP55 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-472 | 38U | 1800mm | 800mm | IP55 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-221 | 24U | 1200mm | 600mm | IP55 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-469 | 33U | 1600mm | 600mm | IP55 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-928 | 24U | 1200mm | 1000mm | IP55 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-050 | 52U | 2450mm | 1100mm | IP20 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-468 | 29U | 1400mm | 800mm | IP55 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-261 | 24U | 1200mm | 600mm | IP20 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-265 | 29U | 1400mm | 600mm | IP20 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-934 | 38U | 1800mm | 1000mm | IP55 | 2 | Czarny/szary |

Table 5/5

| Numer katalogowy | Wysokość stojaka | Wysokość | Głębokość | Stopień ochrony | Liczba opakowań | Kolor |
|------------------|------------------|----------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|
| 21630-281 | 47U | 2200mm | 300mm | IP20 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-051 | 52U | 2450mm | 1200mm | IP20 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-244 | 47U | 2200mm | 300mm | IP55 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-049 | 52U | 2450mm | 1000mm | IP20 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-222 | 24U | 1200mm | 800mm | IP55 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-466 | 24U | 1200mm | 800mm | IP55 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-080 | 47U | 2200mm | 1000mm | IP55 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-929 | 29U | 1400mm | 900mm | IP55 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-282 | 47U | 2200mm | 600mm | IP20 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-480 | 47U | 2200mm | 900mm | IP55 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-245 | 47U | 2200mm | 600mm | IP55 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-479 | 47U | 2200mm | 800mm | IP55 | 2 | Czarny/szary |
| 21630-470 | 33U | 1600mm | 800mm | IP55 | 2 | Czarny/szary |

Table 1/5

| Numer katalogowy | Kod koloru | Wykończenie | Materiał | Typ |
|------------------|------------|-------------------|----------|---------------------------|
| 21630-266 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-278 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-231 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |

| Numer katalogowy | Kod koloru | Wykończenie | Materiał | Typ |
|------------------|------------|-------------------|----------|---------------------------|
| 21630-079 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-238 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-226 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-271 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-279 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-228 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-268 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-239 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-081 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-227 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-272 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-280 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-267 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-264 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-082 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-240 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-224 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |

Table 2/5

| Numer katalogowy | Kod koloru | Wykończenie | Materiał | Typ |
|------------------|------------|-------------------|----------|---------------------------|
| 21630-927 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-225 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |

| Numer katalogowy | Kod koloru | Wykończenie | Materiał | Typ |
|------------------|------------|-------------------|----------|---------------------------|
| 21630-043 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-223 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-241 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-263 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-274 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-270 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-249 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-047 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-230 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-048 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-243 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-273 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-229 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-045 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-242 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-233 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-044 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-467 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |

Table 3/5

| Numer katalogowy | Kod koloru | Wykończenie | Materiał | Typ |
|------------------|------------|-------------------|----------|---------------------------|
| 21630-250 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |

| Numer katalogowy | Kod koloru | Wykończenie | Materiał | Typ |
|------------------|------------|-------------------|----------|---------------------------|
| 21630-236 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-234 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-276 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-235 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-269 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-078 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-277 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-275 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-237 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-232 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-262 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-933 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-283 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-478 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-465 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-477 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-246 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-077 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-284 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |

Table 4/5

| Numer katalogowy | Kod koloru | Wykończenie | Materiał | Typ |
|------------------|------------|-------------|----------|-----|
|------------------|------------|-------------|----------|-----|

| | | | | |
|-----------|----------|-------------------|------|---------------------------|
| 21630-931 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-476 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-930 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-475 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-247 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-471 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-474 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-046 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-932 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-473 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-248 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-472 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-221 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-469 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-928 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-050 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-468 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-261 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-265 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-934 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |

Table 5/5

| Numer katalogowy | Kod koloru | Wykończenie | Materiał | Typ |
|------------------|------------|-------------|----------|-----|
|------------------|------------|-------------|----------|-----|

| | | | | |
|-----------|----------|-------------------|------|---------------------------|
| 21630-281 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-051 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-244 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-049 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-222 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-466 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-080 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-929 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-282 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-480 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-245 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-479 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |
| 21630-470 | RAL 7021 | Powłoka proszkowa | Stal | Panel boczny, przykręcany |

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Zestaw uziemiający należy zakupić osobno.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE