

Płyta montażowa VMEbus J2



Płyty montażowe nVent SCHROFF VMEbus charakteryzują się znakomitą tłumieniem szumów wysokiej częstotliwości i bardzo wysokimi wartościami MTBF dzięki kondensatorom ceramicznym i technologii produkcji SMD.

CERTYFIKATY



FUNKCJE

Zgodnie ze standardem ANSI/VITA 1-1994 VME64

3 U z samolotem J2

Połączenie lub izolację między cyfrowym GND a masą podwozia można zmienić za pomocą śruby

Zakończenie pasywne

Napięcia zasilania mogą być dostarczane przez powerbugs (pierścień tag M4) lub FASTONS

Wiele płaszczyzn montażowych można umieszczać obok siebie bez utraty miejsca na szczelinie

SPECYFIKACJE

Table 1/2

Numer katalogowy	Typ produktu	Liczba szczelin	Wysokość stojaka	Typ płyty montażowej	Szczelina systemowa	Szerokość szczeliny
23001-051	Płyta montażowa	21	3U	VMEbus, J2	Szczelina 1 lewa	4HP
23001-046	Płyta montażowa	16	3U	VMEbus, J2	Szczelina 1 lewa	4HP
23001-040	Płyta montażowa	10	3U	VMEbus, J2	Szczelina 1 lewa	4HP

Numer katalogowy	Typ produktu	Liczba szczelin	Wysokość stojaka	Typ płyty montażowej	Szczelina systemowa	Szerokość szczeliny
23001-036	Płyta montażowa	6	3U	VMEbus, J2	Szczelina 1 lewa	4HP
23001-035	Płyta montażowa	5	3U	VMEbus, J2	Szczelina 1 lewa	4HP
23001-034	Płyta montażowa	4	3U	VMEbus, J2	Szczelina 1 lewa	4HP
23001-033	Płyta montażowa	3	3U	VMEbus, J2	Szczelina 1 lewa	4HP
23001-032	Płyta montażowa	2	3U	VMEbus, J2	Szczelina 1 lewa	4HP

Table 2/2

Numer katalogowy	Typ złącza	Typ złącza zasilania	Wysokość	Szerokość	Liczba opakowań
23001-051	DIN 41612, C96	Kołki Power Bug do końcówek kablowych M4	128.5mm	425.3mm	1
23001-046	DIN 41612, C96	Kołki Power Bug do końcówek kablowych M4	128.5mm	321.3mm	1
23001-040	DIN 41612, C96	Kołki Power Bug do końcówek kablowych M4	128.5mm	199.2mm	1
23001-036	DIN 41612, C96	Kołki Power Bug do końcówek kablowych M4	128.5mm	120.5mm	1
23001-035	DIN 41612, C96	Kołki Power Bug do końcówek kablowych M4	128.5mm	100.2mm	1
23001-034	DIN 41612, C96	Kołki Power Bug do końcówek kablowych M4	128.5mm	79.8mm	1
23001-033	DIN 41612, C96	Kołki Power Bug do końcówek kablowych M4	128.5mm	59.7mm	1
23001-032	DIN 41612, C96	Kołki Power Bug do końcówek kablowych M4	128.5mm	40.4mm	1

DODATKOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

Inne konfiguracje dostępne na życzenie.

OSTRZEŻENIE

Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Marki w naszej ofercie:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE