

Cable Spool



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Cut to length as needed

Pre-stretched restraint cable

Certified chemically compatible with CPVC piping systems

Meets CEN/TS 17551:2021 requirements for Seismic Sway Bracing

ESPECIFICAÇÕES

Acabamento: Pregalvanized;Painted

Material: Aço

Table 1/1

Número de catálogo	Número do artigo	Brace Size	Diâmetro	Comprimento do cabo	UL Listed Load	Cor
CSB12CBL	402190	#12	2.4 mm	76.2m	1859N	Vermelho
CSB18CBL	402191	#18	3.2 mm	76.2m	3434N	Branco

Número de catálogo	Número do artigo	Brace Size	Diâmetro	Comprimento do cabo	UL Listed Load	Cor
CSB36CBL	402192	#36	4.8 mm	76.2m	8490N	Blue

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Cable is powder coated.

FBC™ System Compatible indicates that this product has been tested, and is monitored on an ongoing basis, to assure its chemical compatibility with FlowGuard Gold®, BlazeMaster® and Corzan® piping systems and products made with TempRite® Technology." "The FBC System Compatible Logo, FBC™, FlowGuard Gold®, BlazeMaster®, Corzan®, and TempRite® are trademarks of Lubrizol Advanced Materials, Inc. or its affiliates.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

