

# Plain Bridle Ring



## CERTIFICATIONS



## ESPECIFICAÇÕES

**Acabamento:** Electrogalvanized

**Material:** Aço

Table 1/1

Número de catálogo	Diâmetro	Tamanho do fio	Ultimate Static Load
2BR8	12.7 mm	5 mm	220N
2BR12	19.1 mm	5 mm	220N
2BR20	31.8 mm	5 mm	220N
2BR32	50.8 mm	5 mm	220N

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Bridle Rings not recommended for high performance cables. See nVent CADDY Cat HP J-Hook System.

## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos

representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

**América do Norte**

+1 800 753 9221  
Opção 1 – Apoio ao cliente  
Opção 2 – Assistência  
técnica

**Europa**

Países Baixos:  
+31 800-0200135  
França:  
+33 800 901 793

**Europa**

Alemanha:  
800 1890272  
Outros países:  
+31 13 5835404

**APAC**

Xangai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

