

Threaded Bridle Ring



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Combine bridle rings with other nVent CADDY fasteners to support cables from flange, purlin, drop wire, t-grid, etc.

ESPECIFICAÇÕES

Acabamento: Electrogalvanized

Material: Aço

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Diâmetro	Diâmetro do parafuso	Screw Type	Comprimento do parafuso	Ultimate Static Load
4BRT20		31.8 mm	6	Metal	19mm	220N
4BRT32		50 mm	6	Metal	19mm	220N
4BRT64		100 mm	6	Metal	19mm	220N
2BRT8		12.7 mm	4.8	Metal	14.3mm	220N
2BRT20		31.8 mm	4.8	Metal	14.3mm	220N
2BRT32		50.8 mm	4.8	Metal	14.3mm	220N
2BRT12		19.1 mm	4.8	Metal	14.3mm	220N

Número de catálogo	Número do artigo	Diâmetro	Diâmetro do parafuso	Screw Type	Comprimento do parafuso	Ultimate Static Load
4BRT20WS		31.8 mm	14	Wood	19.1mm	220N
4BRT32WS	172923	50 mm	14	Wood	19mm	220N

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Certifications
4BRT20		cUL, UL
4BRT32		UL, cUL
4BRT64		cUL, UL
2BRT8		cUL, UL
2BRT20		cUL, UL
2BRT32		UL, cUL
2BRT12		cUL, UL
4BRT20WS		UL, cUL
4BRT32WS	172923	UL, ITB, cUL

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Bridle Rings not recommended for high performance cables. See nVent CADDY Cat HP J-Hook System.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

