

nVent CADDY Cat HP J-Hook Tree, Ceiling Mount, Double Sided, 50 mm dia, 2 Tier

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

CAT32HPDCM2



CARACTERÍSTICAS

Ideal for attaching to concrete, steel or wood surfaces

Provides optimal support for high-performance data cable, up to and including Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 and fibre optic

Ready to use out of the box, saving installation time and labor

Requires no screws, rivets or special tools for assembly

Single- or double-sided tree configurations provide multiple J-Hooks with one structural attachment

Provides superior fill capacity and load rating over most other non-continuous cable support alternatives

Complies with EN 50174-2

Meets ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 and ANSI®/TIA 569

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 181049

Material: Aço

Acabamento: Pregalvanized

Tipo: Double Sided

Diâmetro (Ø): 50mm

Tiers: 2

Altura (H): 260mm

Largura (W): 148mm

Tamanho do orifício 1 (HS1): 10.3mm

Tamanho do orifício 2 (HS2): 4.7mm

A: 36.5mm

B: 50mm

Static Load 1 (F1): 1080N

Static Load 2 (F2): 810N

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Static loads represent maximum load limit of J-Hook tree. Static load limit of each J-Hook is 60 lb (270 N).

Refer to Static Load 1 when fastening J-Hook tree using Hole Size 1. Refer to Static Load 2 when fastening J-Hook tree using Hole Size 2.

Non-continuous supports may not exceed spacing of 5' (1.5 m) per TIA 569-C.9.7 and EN 50174-2.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE