

Interceptor nVent ERICO System 3000

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

INTMKIVSS



CARACTERÍSTICAS

Resposta dinâmica à aproximação de uma descarga atmosférica

Projetado para instalações de menor altura

Tecnologia não radioativa

Não é necessária fonte externa de energia

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 702089

Material: Stainless Steel 316 (EN 1.4401)

Temperatura: -40 to 100°C

Installation Height (H): 20m max

Diâmetro 1 (Ø1): 101.6mm


Diâmetro 2 (Ø2): 26.15mm

Altura (H): 348mm

Tamanho da rosca (TS): 1/2" BSPP

Peso unitário: 2.06kg

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE