

Soldador completo para cabo a alma do trilho, energia, 85-141 lb T-Rail, 2/0 Ropelay, Lado esquerdo

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

PBWT202JLH



CARACTERÍSTICAS

Conjunto completo de soldador projetado para a instalação de circuitos de via e conectores de jumper ao eixo neutro

Inclui limpador do molde e acionador à pedra

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Material: Graphite; Aço; Termoplástico

Tipo de trilho: 85 lb to 141 lb T-Rail Sections

Estilo do terminal de ligação: W

Tamanho do condutor: 2/0 Ropelay

Diâmetro externo do condutor, nominal: 12.19mm

Estilo de soldagem: T20

Orientação: Lado esquerdo

Apenas molde: Não

Molde de reposição: PBW2JLH

Material de soldagem: PB90, Sold Separately

Handle Clamp: C105C, Sold Separately

Luva do condutor: S06F, Sold Separately

Molde de martelo: WD84, Sold Separately

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE