

Socket Strip, IEC C19

Data Solutions



Modular, compact PDU with many function elements. Using a 1 U by 1 U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack with IEC C19 outlets.

CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Socket strips with C19 IEC sockets

Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during installation

Connecting cable 2 m, with connector in accordance with IEC 60309

Mounting height 1 U

ESPECIFICAÇÕES

Material: Alumínio; Polyamide

Cor: Grey

Product Type: Socket Strip

Table 1/2

Número de catálogo	Tipo de soquete	Socket Quantity	Switched Outlets	Tensão AC	Quantidade por embalagem	Profundidade
60110-280	IEC C19	8	Não	230V	1	44mm

Número de catálogo	Tipo desoquete	SocketQuantity	Switched Outlets	Tensão AC	Quantidade por embalagem	Profundidade
60110-282	IEC C19	12	Não	230V	1	44mm
60110-281	IEC C19	12	Não	230V	1	44mm

Table 2/2			
Número de catálogo	Acabamento	Altura	Length
60110-280	Anodized	44mm	438.5mm
60110-282	Anodized	44mm	947.5mm
60110-281	Anodized	44mm	947.5mm

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Please order bracket for vertical mounting separately.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE