

19" Front Panel, Vented

Vented front panels allows heat dissipation through holes.



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICAS

Vented front panels (Aluminum) allows heat dissipation

ESPECIFICAÇÕES

- Rack Width:** 95HP
- Material:** Alumínio
- Accessory Type:** Front panel
- Product Type:** Front Panel

Table 1/2

| Número de catálogo | Rack Height | Acabamento | Instalação | Quantidade por embalagem | Front Finish | Rear Finish |
|--------------------|-------------|---|----------------|--------------------------|--------------|-------------|
| 30118-962 | 1U | Pintura electrostática com Acabamento Texturado | Screw-on Front | 1 | Painted | Painted |
| 30702-047 | 1U | Anodized | Screw-on Front | 1 | Anodized | Anodized |

| Número de catálogo | Rack Height | Acabamento | Instalação | Quantidade por embalagem | Front Finish | Rear Finish |
|--------------------|-------------|---|----------------|--------------------------|--------------|-------------|
| 30702-056 | 1U | Pintura electrostática com Acabamento Texturado | Screw-on Front | 1 | Painted | Painted |
| 30702-044 | 1U | Anodized | Screw-on Front | 1 | Raw | Conductive |
| 30118-963 | 2U | Anodized | Screw-on Front | 1 | Painted | Painted |
| 30702-048 | 2U | Anodized | Screw-on Front | 1 | Anodized | Anodized |
| 30702-057 | 2U | Pintura electrostática com Acabamento Texturado | Screw-on Front | 1 | Painted | Painted |
| 30118-964 | 3U | Pintura electrostática com Acabamento Texturado | Screw-on Front | 1 | Painted | Painted |
| 30702-058 | 3U | Pintura electrostática com Acabamento Texturado | Screw-on Front | 1 | Painted | Painted |
| 30702-046 | 3U | Anodized | Screw-on Front | 1 | Raw | Raw |
| 30702-045 | 2U | Anodized | Screw-on Front | 1 | Raw | Raw |
| 30702-049 | 3U | Anodized | Screw-on Front | 1 | Anodized | Anodized |

Table 2/2


| Número de catálogo | Treated Edges | Código de cor | EMC Shielding | Altura (H) | Tipo | Largura (W) |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------------|-------------|
| 30118-962 | | RAL 7021 | Não | 43.6mm | 19" Front Panel | 483mm |
| 30702-047 | Sim | | Não | 43.6mm | 19" Front Panel | 483mm |
| 30702-056 | | RAL 7035 | Não | 43.6mm | 19" Front Panel | 483mm |
| 30702-044 | | | Não | 43.6mm | 19" Front Panel | 483mm |
| 30118-963 | | RAL 7021 | Não | 88.1mm | 19" Front Panel | 483mm |
| 30702-048 | Sim | | Não | 88.1mm | 19" Front Panel | 483mm |
| 30702-057 | | RAL 7035 | Não | 88.1mm | 19" Front Panel | 483mm |
| 30118-964 | | RAL 7021 | Não | 132.5mm | 19" Front Panel | 483mm |
| 30702-058 | | RAL 7035 | Não | 132.5mm | 19" Front Panel | 483mm |
| 30702-046 | | | Não | 132.5mm | 19" Front Panel | 483mm |

| Número de catálogo | Treated Edges | Código de cor | EMC Shielding | Altura (H) | Tipo | Largura (W) |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------------|-------------|
| 30702-045 | | | Não | 88.1mm | 19" Front Panel | 483mm |
| 30702-049 | Sim | | Não | 132.5mm | 19" Front Panel | 483mm |

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Please order 19" assembly kit separately.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE