

# CompacPRO Desktop Case, Unshielded



The nVent SCHROFF CompacPRO case provides electronics protection for 19" and individual electronic assemblies. The aluminum die cast frame and profile sidepanels guarantee a robust solution. In addition an extensive accessory range is available.

## CERTIFICATIONS



## CARACTERISTICAS

Desktop case for individual assembly

Aluminum construction ensures robust solution

International dimensions in accordance with IEC 6297-3-101

Side panel with integrated handle function

Front and rear identical, depth-symmetrical construction

Ventilation slots in base plate

IP 20 in accordance with IEC 60529

## ESPECIFICAÇÕES

<b>Product Type:</b>	Case
<b>Tipo:</b>	Case for Individual Electronic Components
<b>Família de produtos:</b>	CompacPRO

Table 1/2

Número de catálogo	Rack Height	Altura	Rack Width	Largura	Profundidade	Quantidade por embalagem

14575-465	6U	280.5mm	84HP	471mm	331mm	1
14575-145	3U	147.1mm	63HP	364mm	331mm	1
14575-269	4U	191.6mm	84HP	471mm	451mm	1
14575-025	2U	102.6mm	42HP	257mm	331mm	1
14575-245	4U	191.6mm	63HP	364mm	331mm	1
14575-171	3U	147.1mm	84HP	471mm	511mm	1
14575-165	3U	147.1mm	84HP	471mm	331mm	1
14575-125	3U	147.1mm	42HP	257mm	331mm	1
14575-147	3U	147.1mm	63HP	364mm	391mm	1
14575-469	6U	280.5mm	84HP	471mm	451mm	1
14575-123	3U	147.1mm	42HP	257mm	271mm	1
14575-127	3U	147.1mm	42HP	257mm	391mm	1
14575-247	4U	191.6mm	63HP	364mm	391mm	1
14575-169	3U	147.1mm	84HP	471mm	451mm	1
14575-447	6U	280.5mm	63HP	364mm	391mm	1
14575-265	4U	191.6mm	84HP	471mm	331mm	1
14575-063	2U	102.6mm	84HP	471mm	271mm	1
14575-067	2U	102.6mm	84HP	471mm	391mm	1
14575-445	6U	280.5mm	63HP	364mm	331mm	1
14575-027	2U	102.6mm	42HP	257mm	391mm	1

Table 2/2

Número de catálogo	Rack Height	Altura	Rack Width	Largura	Profundidade	Quantidade por embalagem
14575-167	3U	147.1mm	84HP	471mm	391mm	1
14575-467	6U	280.5mm	84HP	471mm	391mm	1
14575-463	6U	280.5mm	84HP	471mm	271mm	1
14575-223	4U	191.6mm	42HP	257mm	271mm	1
14575-065	2U	102.6mm	84HP	471mm	331mm	1
14575-103	3U	147.1mm	28HP	186mm	271mm	1
14575-471	6U	280.5mm	84HP	471mm	511mm	1
14575-163	3U	147.1mm	84HP	471mm	271mm	1
14575-023	2U	102.6mm	42HP	257mm	271mm	1
14575-105	3U	147.1mm	28HP	186mm	331mm	1
14575-267	4U	191.6mm	84HP	471mm	391mm	1
14575-271	4U	191.6mm	84HP	471mm	511mm	1
14575-143	3U	147.1mm	63HP	364mm	271mm	1

Número de catálogo	Rack Height	Altura	Rack Width	Largura	Profundidade	Quantidade por embalagem
14575-243	4U	191.6mm	63HP	364mm	271mm	1
14575-225	4U	191.6mm	42HP	257mm	331mm	1

Table 1/2

Número de catálogo	Usable Height	Usable Width	Front Frame Construction	Cooling Option	Em conformidade com	EMC Shielding
14575-465	262.9mm	432mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-103	Não
14575-145	129.3mm	326mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-103	Não
14575-269	173.8mm	432mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-103	Não
14575-025	84.4mm	219mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-103	Não
14575-245	173.8mm	326mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-103	Não
14575-171	129.3mm	432mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-103	Não
14575-165	129.3mm	432mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-103	Não
14575-125	129.3mm	219mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-103	Não
14575-147	129.3mm	326mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-103	Não
14575-469	262.9mm	432mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-103	Não
14575-123	129.3mm	219mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-103	Não
14575-127	129.3mm	219mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-103	Não
14575-247	173.8mm	326mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-103	Não
14575-169	129.3mm	432mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-103	Não
14575-447	262.9mm	326mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-103	Não
14575-265	173.8mm	432mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-103	Não

Número de catálogo	Usable Height	Usable Width	Front Frame Construction	Cooling Option	Em conformidade com	EMC Shielding
14575-063	84.4mm	432mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-103	Não
14575-067	84.4mm	432mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-103	Não
14575-445	262.9mm	326mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-103	Não
14575-027	84.4mm	219mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-103	Não

Table 2/2

Número de catálogo	Usable Height	Usable Width	Front Frame Construction	Cooling Option	Em conformidade com	EMC Shielding
14575-167	129.3mm	432mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-103	Não
14575-467	262.9mm	432mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-103	Não
14575-463	262.9mm	432mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-103	Não
14575-223	173.8mm	219mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-103	Não
14575-065	84.4mm	432mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-103	Não
14575-103	129.3mm	148mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-103	Não
14575-471	262.9mm	432mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-103	Não
14575-163	129.3mm	432mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-103	Não
14575-023	84.4mm	219mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-103	Não
14575-105	129.3mm	148mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-103	Não
14575-267	173.8mm	432mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-103	Não
14575-271	173.8mm	432mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-103	Não
14575-143	129.3mm	326mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-103	Não
14575-243	173.8mm	326mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-103	Não

Número de catálogo	Usable Height	Usable Width	Front Frame Construction	Cooling Option	Em conformidade com	EMC Shielding
14575-225	173.8mm	219mm	Single Piece	Não	IEC 60297-3-103	Não

Table 1/2

Número de catálogo	Acabamento	Material	Grau de proteção	Static Load
14575-465	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio	IP20	30kg
14575-145	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio	IP20	30kg
14575-269	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio	IP20	30kg
14575-025	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio	IP20	30kg
14575-245	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio	IP20	30kg
14575-171	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio	IP20	30kg
14575-165	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio	IP20	30kg
14575-125	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio	IP20	30kg
14575-147	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio	IP20	30kg
14575-469	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio	IP20	30kg
14575-123	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio	IP20	30kg
14575-127	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio	IP20	30kg

Número de catálogo	Acabamento	Material	Grau de proteção	Static Load
14575-247	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio	IP20	30kg
14575-169	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio	IP20	30kg
14575-447	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio	IP20	30kg
14575-265	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio	IP20	30kg
14575-063	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio	IP20	30kg
14575-067	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio	IP20	30kg
14575-445	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio	IP20	30kg
14575-027	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio	IP20	30kg

Table 2/2

Número de catálogo	Acabamento	Material	Grau de proteção	Static Load
14575-167	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio	IP20	30kg
14575-467	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio	IP20	30kg
14575-463	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio	IP20	30kg
14575-223	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio	IP20	30kg
14575-065	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio	IP20	30kg
14575-103	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio	IP20	30kg

Número de catálogo	Acabamento	Material	Grau de proteção	Static Load
14575-471	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio	IP20	30kg
14575-163	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio	IP20	30kg
14575-023	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio	IP20	30kg
14575-105	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio	IP20	30kg
14575-267	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio	IP20	30kg
14575-271	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio	IP20	30kg
14575-143	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio	IP20	30kg
14575-243	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio	IP20	30kg
14575-225	Pintura electrostática com Acabamento Texturado	Aluminio	IP20	30kg

## DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

---

GND / earthing connections in accordance with

## AVISO

---

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**