


Inpac Front Panel

The front panel can be assembled on to the Inpac Case.



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICAS

Al panel, 2.5 mm

ESPECIFICAÇÕES

Profundidade:	2.5mm
Material:	Aluminio
Acabamento:	Anodized
Works With:	Cases
Accessory Type:	Front panel
Product Type:	Front Panel
Família de produtos:	Inpac

Table 1/2

Número de catálogo	Rack Height	Quantidade por embalagem	Front Finish	Rear Finish	Treated Edges	EMC Shielding
30828-055	2U	1	Anodized	Anodized	Não	Não
30828-067	6U	1	Anodized	Anodized	Não	Não
30828-061	4U	1	Anodized	Anodized	Não	Não
30828-058	3U	1	Anodized	Anodized	Não	Não

Número de catálogo	Altura	Largura
30828-055	76mm	437mm
30828-067	253.8mm	437mm
30828-061	165mm	437mm
30828-058	120.5mm	437mm

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

The assembly kit for the front panel is included with the 19" chassis.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE