


Plastic Foot for Cases

The plastic feet can be mounted on the bottom cover of a case or chassis. Available in different heights.



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Plastic foot

Easy assembly. Foot is inserted into mounting hole and then fixed by pressing in the expanding pin

ESPECIFICAÇÕES

- Família de produtos:** RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
- Tipo:** Foot
- Product Type:** Foot
- Material:** Policarbonato

Table 1/1

Número de catálogo	Works With	Quantidade por embalagem	Flammability Rating
60224-011	Cases	1	UL® 94V-0
60224-009	Cases	1	UL® 94V-0
24820-004	Cases	4	UL® 94V-0

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE