

APY External Horizontal Wall Bracket



CARACTERISTICAS

Side mount saddle support for C-Profiles and strut

Complete with fixings

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Channel Type	Strut Type	Altura (H)
APYSTRUTS6	584840	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)			A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	50 mm
APYE23EG	584740	Aço	Electro galvanizado	E2L, E2, E3		40 mm
APYE4STRUTEG	584751	Aço	Electro galvanizado	E4	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	50 mm
APYE01EG	584758	Aço	Electro galvanizado	E0L, E0, E1		40 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número do artigo	Largura (W)	Espessura (T)	A	B	C
APYSTRUTS6	584840	144 mm	5 mm	43 mm	12 mm	19 mm
APYE23EG	584740	124 mm	5 mm	36 mm	12 mm	19 mm
APYE4STRUTEG	584751	144 mm	5 mm	43 mm	12 mm	19 mm

Número de catálogo	Número do artigo	Largura (W)	Espessura (T)	A	B	C
APYE01EG	584758	124 mm	5 mm	31 mm	12 mm	19 mm

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

