

Heavy Duty Pipe Clamp per DIN 3567, Steel, HD, 114.3mm OD, 4" Pipe, 100 DN

NÚMERO DE CATÁLOGO

DIN114HD



CARACTERÍSTICAS

For high static requirements in industrial construction

Suitable for fix point applications

Can be welded onto T-beam to form a sliding element

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 400216

Material: Aço

Acabamento: Hot-Dip Galvanized

Diâmetro externo (OD): 114.3 mm

Tamanho do tubo: 4"

NB/DN: 100

Tamanho do orifício (HS): 18 mm

Largura (W): 50 mm

Espessura (T): 8 mm

A: 178 mm

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

