

PX Heavy Duty Pipe Clamp with External Thread, S316, EPDM-SBR, 75–81 mm OD, 2 1/2" Pipe, 65 DN

NÚMERO DE CATÁLOGO

PXI081S6



CARACTERÍSTICAS

Includes male/female combination nut

Category II noise reduction according to DIN EN ISO 3822-1

Compliant for sound insulation design according to DIN 4109

Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 578370

Material: Stainless Steel 316 (EN 1.4401); EPDM-SBR Rubber

Temperatura: -50 to 120 °C

Diâmetro externo (OD): 75 - 81 mm

Tamanho do tubo: 2 1/2"

NB/DN: 65

Tamanho da haste (RS): M10

Rosca (G): 1/2"

Largura (W): 31 mm

Espessura (T): 2 mm

Diâmetro do parafuso (Sc): 8


Comprimento do parafuso (L): 25mm

Static Load: 2500N

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Lining is EPDM rubber.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

