


STRC CU Strap Clamp for Copper Tube, 12 mm OD

NÚMERO DE CATÁLOGO

STRC012CU



CARACTERÍSTICAS

Includes fasteners, screw and nut

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 574170

Material: Copper

Diâmetro externo (OD): 12 mm


Largura (W): 15 mm

Espessura (T): 0.6 mm

Diâmetro do parafuso (Sc): 6

Comprimento do parafuso (L): 16mm

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

