

# Hex Head Bolt

## CARACTERÍSTICAS

Fully threaded hexagon head bolt

## ESPECIFICAÇÕES


**Em conformidade com:** DIN 933

**Material:** Aço

Table 1/1

| Número de catálogo | Número do artigo | Acabamento         | Diâmetro do parafuso (Sc) | Comprimento do parafuso (L) |
|--------------------|------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|
| HSCRM825EG         | 593680           | Electrogalvanized  | 8                         | 25mm                        |
| HSCRM1025HD        | 593745           | Hot-Dip Galvanized | 10                        | 25mm                        |
| HSCRM1030HD        | 593755           | Hot-Dip Galvanized | 10                        | 30mm                        |

## DIAGRAMAS



## AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em [www.nVent.com](http://www.nVent.com) e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

### América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência

técnica

### Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

### Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

### APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

