

MTSH Spring Toggle with Hook



CARACTERISTICAS

For fixing into hollow walls, hollow ceilings and suspended ceilings

Washer, nut and toggle included

ESPECIFICAÇÕES

Table 1/2

Número de catálogo	Número do artigo	Material	Acabamento	Tamanho da haste (RS)	Length (L)	Diâmetro da broca
MTSH4	584430	Aço	Electrogalvanized	4	70mm	14mm

Table 2/2


Número de catálogo	Número do artigo	Ultimate Static Load (F)
MTSH4	584430	300N

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

The Ultimate Static Load value does not take into account the load-bearing characteristics of the supporting material. The appropriate safety factor is to be added to this load rating.

Spring toggle requires a minimum clearance of 35 mm (1.38") to open when installed.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221

Opção 1 – Apoio ao cliente

Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:

+31 800-0200135

França:

+33 800 901 793

Europa

Alemanha:

800 1890272

Outros países:

+31 13 5835404

APAC

Xangai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

