


Four Pole Distrib. Block with Threaded Bars, 400 A

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

TR-400A



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Easily fixes onto DIN rail or mounts with screws

Bolts included for output connections

Transparent protection cover

Easy accessibility for wiring

Ready to use out of the box, saving installation time and labor

RoHS compliant

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Número do artigo: 562010

Material: Copper; Glass Fibre Reinforced Polyamide; Plexiglass

Max Working Voltage, IEC (Ui): 1000

Peak Short Circuit Current (Ipk): 34kA

Short Term Withstand Current (Icw) 1s: 28kA

Line Side Number of Connections: 1

Load Side Number of Connections: 8

Tamanho do orifício (HS): 12mm

Tamanho da rosca (TS): M6

Profundidade (D): 140mm

Altura (H): 240mm

Largura (W): 300mm

Peso unitário: 2.83kg


Flammability Rating: UL® 94V-0

Em conformidade com: IEC® 60439.1; IEC® 61439.1; IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Line side and load side number of connections are per pole.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE