

Outdoor Modular 24 U 1330H 2100W 1200D

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

10149-627



Telecom and Railway applications require sophisticated electronics in outdoor setups. nVent SCHROFF Outdoor cabinets shield such electronic components from extreme weather and vandalism, ensuring operational continuity. Modular construction allows multiple configurations in size and function along with multiple cooling options.

CARACTERÍSTICAS

Aluminium profile frame with removable, double-walled cladding

IP 55 or NEMA 12~

Double-walled

Extensive range of 19" cabinet accessories

Access to cabinet from front, all sides possible upon request

100 mm high plinth, 200 and 300 mm possible

Top cover with louvers, can be upgraded with fans or A/C unit

RAL 7035 powder coating, other colors available upon request

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Product Type: Outdoor Cabinet

Família de produtos: Modular

Rack Height: 24U

Altura: 1330mm

Largura: 2100mm

Profundidade: 1200mm

Wall Type: Double Walled

Door Type: Plain; Triple Door

Burglar Resistance: Optional

Cooling: Passive

EMC Shielding: Optional

Frame Material: Alumínio

Battery Compartment: Optional

Acabamento: Pintura electrostática com Acabamento Texturado

Material: Alumínio; Aço

Mounting Setup: Optional

Quantidade por embalagem: 1

Plinth Height: 100mm

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Height dimensions are without base/plinth.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE