


RackChiller RDHX PRO Hose Kit with Valve

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

24630-201



The flexible hoses package for RDHX Pro connects the cooling device to facility water system. The high quality EPDM hoses perform with excellent chemical stability with typical water and glycol based cooling media. The steel reinforcement provides extended pressure capability with rated nominal pressure 5 bar and minimum burst pressure 20 bar, while the external layer protects the hoses from mechanical stress and damages.

CARACTERÍSTICAS

Flexible hoses to connect RDHX Pro with facility water supply and return

Pair of flexible hoses for supply and return facility connection

High quality reinforced EPDM flexible hoses

Rated operating pressure 5 bar, minimum burst pressure > 20 bar

Include 1" BSPP flat seal swivels on both ends

Available in length 4m or 6m

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Product Type: Hose

Família de produtos: RackChiller

Length: 2500mm

Net Weight: 7.485kg

Quantidade por embalagem: 1

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Works only with RackChiller RDHX PRO.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portefólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE