

Basic PDU, EB0317-A, 230 VAC, 1-PH, 16 A

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

EB0317-A



Modular, compact PDU. Ultra-Low Profile Design

CARACTERÍSTICAS

Enlogic Basic Power Distribution Units enable power in Cabinets as well as Open Frame Racks and Wall-Mount enclosures

Input Voltage 230 VAC, 1-phase

C13 and C19 outlets

1RU aluminum profile

Adjustable Toolless Mounting

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO

Família de produtos: Enlogic

Tipo: Basic PDU

Product Type: Socket Strip

Tipo de soquete: (10) C13; (1) C19

Socket Quantity: 11

Cor: Black

Circuit Breaker: 16 A, 1-pole, Hy-Mag

Switched Outlets: Não

Circuit Breaker Quantity: 0

Input Cable Location: Front Feed

Input Voltage: 100 – 240V

Phase: 1 PH

Interrupt Rating: 5kAIC

Max Power Input: 3.68 kVA

Output Voltage: 100 – 240VAC

Amperage (Derated Amperage): 20 A (16 A) North America; 16 A International

Plug Type: C20

Rack Units: 0U

Removable Input Cable: Sim

Metering Type: None

Quantidade por embalagem: 1

Input Cable Length: 0m

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Please order bracket for vertical mounting separately.

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE