


Conector com parafuso fendido



CERTIFICATIONS



CARACTERÍSTICAS

Bronze com silicone de alta resistência sem revestimento acomoda conexões de cobre a cobre

Parafuso dividido de liga de cobre de alta resistência e revestido em estanho, com espaçador, separa condutores diferentes e acomoda conexões cobre a cobre, cobre a alumínio e alumínio a alumínio

ESPECIFICAÇÕES

Revestimento com estanho: Não

Material: Silicon Bronze

Table 1/1


Número de catálogo	Tamanho do condutor	Torque (TQ)
ESB8	#16 filamentado - #8 filamentado, 1,5 mm ² filamentado – 6 mm ² filamentado	18.6 N·m
ESB6	#10 sólido - #6 filamentado, 6 mm ² filamentado – 10 mm ² filamentado	18.6 N·m
ESB4	#8 sólido - #4 sólido, 10 mm ² filamentado – 16 mm ² filamentado	18.6 N·m

Número de catálogo	Tamanho do condutor	Torque (TQ)
ESB2	#6 sólido - #2 filamentado, 16 mm ² filamentado – 25 mm ² filamentado	31.1 N·m

DETALHES ADICIONAIS DO PRODUTO

Recomenda-se inibidor de oxidação ao usar em condutor de alumínio.

DIAGRAMAS



AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.

América do Norte

+1 800 753 9221
Opção 1 – Apoio ao cliente
Opção 2 – Assistência
técnica

Europa

Países Baixos:
+31 800-0200135
França:
+33 800 901 793

Europa

Alemanha:
800 1890272
Outros países:
+31 13 5835404

APAC

Xangai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE