

Perfil em profundidade interior, DIP



The DIP profile system is a 40 mm wide and 25 mm high profile, which can be mounted on the enclosure depth. It can also be used in combination with CLPF and CLPK profiles. Two rows of holes patterns for cage nut fixing and self-tapping screws are provided. DIP profiles are not compatible with adjustment in depth of the mounting plate.

CARACTERISTICAS

Descrição: O sistema de perfil DIP é um perfil de 40 mm de largura e 25 mm de altura, que pode ser montado na profundidade do gabinete. Também pode ser usado em combinação com perfis CLPF e CLPK. São fornecidos dois padrões de furos para a fixação da porca da jaula e parafusos auto-roscados. Os perfis DIP não são compatíveis com o ajuste em profundidade da placa de montagem.

Material: Aço zincado.

Quantidade por embalagem: 4 perfis, incluindo acessórios de fixação.

ESPECIFICAÇÕES

Espessura: 1.5mm
Material: Aço Macio
Acabamento: Chapa de Aço Zincada

Table 1/1

Número de catálogo	Altura	Largura	Profundidade	Potência nominal de carga	Material do gabinete
DIP210	40mm	25mm	210mm	150N	Aço Macio
DIP300	40mm	25mm	300mm	150N	Aço Macio
DIP400	40mm	25mm	400mm	150N	Aço Macio
DIP260	40mm	25mm	260mm	150N	Aço Macio

AVISO

Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.



O nosso forte portfólio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE